

# Embase VMPAL-AP-14-QS8-1

Code article: 560989

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur  |
|--|---|
| Largeur  | 14.9 mm   |
| Longueur                                       | 107.3 mm  |
| Dimension modulaire                            | 14.9 mm   |
| Taille du distributeur                         | 14 mm   |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 1   |
| Sens d'écoulement                              | Réversible  |
| Structure du terminal de distributeurs         | Différentes grandeurs de distributeurs possibles                          |
| Nombre maximum de bobines                      | 1   |
| Pression de service                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                    |
| Pression de pilotage MPa                       | 0.3 MPa...0.8 MPa   |
| Pression de pilotage                           | 3 bar...8 bar   |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 3 - Effets de corrosion forts   |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C   |
| Poids du produit                               | 59.25 g   |
| Raccord pneumatique 2                          | pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm   |
| Raccord pneumatique 4                          | Pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm   |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS   |
| Matériau d'embase                              | Renforcé de polyamide   |