

Embase VMPAL-AP-4X14-QS6-2

Code article: 561092

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	59.6 mm
Longueur	107.3 mm
Dimension modulaire	14.9 mm
Taille du distributeur	14 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Sens d'écoulement	Réversible
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Nombre maximum de bobines	8
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	130.8 g
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Raccord pneumatique 4	Pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Renforcé de polyamide