

**Tirant
VMPAL-ZAS-565**

Code article: 561130

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur	565 mm
Taille de fût	3
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Couple de serrage max.	1.7 Nm
Poids du produit	378 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tirant	acier inoxydable fortement allié