

Connecteur mâle NECU-S-M8G4-HX

Code article: 562025

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-104 EN 61984
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Fréquence de raccordement	3
Poids du produit	7.8 g
Raccord électrique	4 pôles M8x1 Connecteur mâle droit/borne guillotine
Plage de tension de service CC	0 V...32 V
Plage de tension de service CA	0 V...32 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Diamètre de câble autorisé	2.5 mm...5.1 mm
Diamètre de fil unique	0.1 mm
Diamètre du fil	0.9 mm...1.6 mm
Section de raccordement	0.14 mm²...0.34 mm²
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PA Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau de verrouillage à vis	Laiton, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	FPM PUR
Matériau des contacts à fiche	Doré
Gaine isolante admissible	PP PVC TPE-E