

Bouchon d'obturation QSPC10

Code article: 562243

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Modèle	forme droite
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	0.4 g
Mode de fixation	Aiguille de fixation
Raccord pneumatique 1	Cartridge 10 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du bouchon d'obturation	POM
Matériau du joint torique	NBR