



Union en T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Code article: 562248

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fréquence de raccordement	100
Mode de fixation	À visser
Poids du produit	25.5 g
Raccord électrique	4 pôles/4 pôles/4 pôles Codage A/Codage A/Codage A Connecteur femelle/Connecteur femelle/Connecteur mâle M12x1/M12x1/M12x1
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Matériau du boîtier	Renforcé de TPE-U(PU) Zinc moulé sous pression
Matériau d'écrou-raccord	Renforcé de polyamide
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Doré