

# Câble de raccordement|conduite de raccordement VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

FESTO

Code article: 562389



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Raccord électrique	Câble avec connecteur mâle
Caractéristiques des câbles	Standard
Rayon de courbure min. du câble	84 mm
Diamètre de câble	11.2 mm
Composition du câble	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	PVC