# Câble de raccordement|conduite de raccordement VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Code article: 562392



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Raccord électrique | Câble avec connecteur mâle |
| Caractéristiques des câbles | Standard |
| Rayon de courbure min. du câble | 84 mm |
| Diamètre de câble | 11.2 mm |
| Composition du câble | 25 x 0,34 mm² |
| Degré de protection | IP67<br>selon CEI 60529 |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -5 °C...80 °C |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Matériau de gaine du câble | PVC |