


Flasque orientable SNGB-200-B

Code article: 562455

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	200
Selon la norme	ISO 15552
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Poids du produit	10020 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Matériau des boulons	Acier galvanisé
Matériau douille	Acier
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau du disque	Acier galvanisé
Matériau de vis	Acier, galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressorts, galvanisé