


Kit axial EAMM-A-P5-28B-42A

Code article: 562640

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	16.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.28 kgmm ²
Couple transmissible	1.1 Nm
Poids du produit	60 g
Code d'interface, actionneur	P5-28B
Code d'interface moteur In	42 A
Code d'interface du carter d'accouplement	28B
Note sur le matériau	Conforme à RoHS