

Bride de moteur EAMF-A-38A-42A

Code article: 562668

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	112 g
Code d'interface moteur In	42 A
Code d'interface du carter d'accouplement	38A.2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS