

Accouplement EAMC-16-20-4-6

Code article: 562673

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	4 mm
Diamètre de logement 2	6 mm
Taille	16
Longueur nominale	20 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.28 kgmm ²
Couple transmissible	0.7 Nm
Poids du produit	8 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS