

# Accouplement EAMC-16-20-4-8

Code article: 562675

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	4 mm
Diamètre de logement 2	8 mm
Taille	16
Longueur nominale	20 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	0.7 Nm
Poids du produit	8 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS