

Bobine
VACC-S18-35-A1-1A
Code article: 562907

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	H
Caractéristiques de bobine	24 V CA : 50/60 Hz, puissance 3,5 VA
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	530 g
Raccord électrique	Forme A Connecteur mâle selon EN 175301-803
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	PA Acier