

Union traversée de cloison QBS-5/16T-U

Code article: 564751

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	0.276 in
Position de montage	Indifférente
Modèle	Traversée de cloison
Taille de fût	10
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	1.28 oz
Raccord pneumatique 1	Pour tuyau de Ø extérieur de 5/16"
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 5/16"
Température ambiante (Fahrenheit)	32 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié