

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U

Code article: 564842

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QB-1/4
Raccord pneumatique 2	10-32 UNF-2A
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser avec filetage
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	10.1 cfm
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	7.77 cfm...10.3 cfm
Température ambiante	32 °F...140 °F
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	-13.8 psi...116 psi
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	17.5 cfm
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	17.6 cfm...18.4 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	32 °F...140 °F
Couple de serrage max.	1.1 ft-lbf
Poids du produit	0.38 oz
Matériau du tourillon vissé	Laiton Nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la vis creuse	Laiton Nickelé

Caractéristiques	Valeur
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Laiton Nickelé
Matériau vis de réglage	Laiton Nickelé
Matériau du raccord orientable	Renforcé de PBT