


# Séparateur d'eau MS6-LWS-3/8-U-V

Code article: 564869

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 6                                                         |
| Série                                           | MS                                                        |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                           |
| Purgeur de condensats                           | Automatique                                               |
| Structure de construction                       | Séparateur centrifuge                                     |
| Volume max. de condensats                       | 38 ml                                                     |
| Protection de la cuve                           | Intégrée sous forme de cuve métallique                    |
| Degré de séparation du condensat                | 99 %                                                      |
| Pression de service                             | 2 bar...12 bar                                            |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 3500 l/min                                                |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Gaz inertes |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                            |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Aptitude alimentaire                            | voir Informations complémentaires sur les matériaux       |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 7 : 4]           |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                            |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                            |
| Poids du produit                                | 820 g                                                     |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires<br>Au choix :  |
| Raccord pneumatique 1                           | G3/8                                                      |
| Raccord pneumatique 2                           | G3/8                                                      |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                           |
| Matériau joints d'étanchéité                    | NBR                                                       |
| Matériau du boîtier                             | Aluminium moulé sous pression                             |
| Matériau de cuve                                | Alliage d'aluminium corroyé                               |
| Matériau du hublot de contrôle                  | PA                                                        |