



# Plaque de détendeurs VMPA1-B8-R3-M5-06

Code article: 564913

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur  |
|--|---|
| Largeur  | 10.5 mm   |
| Position de montage                            | Indifférente  |
| Superposition pneumatique                      | Manodétendeur pour 4  |
| Fonction du régulateur                         | Pression de sortie constante avec échappement secondaire                  |
| Plage de réglage de pression                   | 2 bar...6 bar   |
| Pression d'alimentation 1                      | 0.5 bar...10 bar  |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 1 - faibles effets de corrosion   |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Degré de protection                            | IP65<br>selon CEI 60529   |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C   |
| Couple de serrage max.                         | 0.25 Nm   |
| Poids du produit                               | 73.8 g  |
| Type de fixation pour superposition            | sur embase juxtaposable   |
| Raccordement pour manomètre                    | M5  |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS   |
| Matériau d'élément de commande                 | PA  |
| Matériau joints d'étanchéité                   | NBR   |
| Matériau corps de détendeur                    | PA  |