


# Connecteur mâle NECU-S-M12G4-HX-Q7

Code article: 564947

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Fréquence de raccordement	3
Poids du produit	33.3 g
Raccord électrique	4 pôles Codage A M12x1 Connecteur mâle droit/borne guillotine
Plage de tension de service CC	0 V...48 V
Plage de tension de service CA	0 V...48 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	6 A
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Diamètre de câble autorisé	4.7 mm...6 mm
Diamètre de fil unique	0.1 mm
Diamètre du fil	1.6 mm...2 mm
Section de raccordement	0.34 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PA Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau de verrouillage à vis	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	FPM PUR
Matériau des contacts à fiche	Doré
Gaine isolante admissible	PVC