

Câble de raccordement|conduite de raccordement NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

FESTO

Code article: 565289



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	4-40UNC
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	389 g
Raccord électrique	44 pôles Connecteur femelle Sub-D
Plage de tension de service CC	30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	0.86 A
Longueur de câble	2.5 m
Caractéristiques des câbles	pour applications statiques
Rayon de courbure min. du câble	95 mm
Diamètre de câble	9.6 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,5 mm
Composition du câble	40 x 0,14 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67 À l'état monté
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PBT
Matériau des contacts à fiche	Bronze Doré