

**Union en T**  
**CRQST-3/8T-U**  
Code article: 565353

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                            |
| Diamètre nominal                                       | 0.335 in                                                            |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                        |
| Modèle                                                 | Forme en T                                                          |
| Taille de fût                                          | 1                                                                   |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                  |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts                      |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-Zone III                                                  |
| Aptitude alimentaire                                   | voir Informations complémentaires sur les matériaux                 |
| Température ambiante                                   | -20 °C...150 °C                                                     |
| Poids du produit                                       | 2.05 oz                                                             |
| Lignes électriques utilisables                         | PFAN                                                                |
| Raccord pneumatique 1                                  | Pour tuyau de Ø extérieur de 3/8"                                   |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur 3/8"                                      |
| Température ambiante (Fahrenheit)                      | -4 °F...302 °F                                                      |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                                    | acier inoxydable fortement allié                                    |
| Matériau de la bague de démontage                      | Acier inoxydable fortement allié                                    |
| Matériau du joint de tuyau                             | FPM                                                                 |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                                    |