

Bloc de raccordement CPX-P-AB-4XM12-4POL

Code article: 565706

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	(y compris module d'interconnexion et technique de raccordement) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Mode de fixation	sur le module d'interconnexion CPX-M-GE..
Poids du produit	120 g
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Degré de protection	IP65
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Raccord électrique	4 pôles 4x connecteur femelle Codage A Connecteur circulaire M12x1