

Barrette de fixation NECU-L3G8-C1

Code article: 565712

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fréquence de raccordement	100
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	36 g
Raccord électrique	8 pôles Borne à ressort Connecteur mâle droit
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	12 A
Résistance à la tension de choc	4 kV
Section de raccordement	0.2 mm²...2.5 mm²
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Étamé