

Barrette de raccordement VABM-L1-10AS-M5-8

Code article: 566528

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	10.5 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de montage profilé chapeau	1.5 Nm
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.45 Nm
Couple de serrage max. montage mural	3 Nm
Poids du produit	74 g
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 3	M5
Raccord pneumatique 5	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé