

Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-10

Code article: 566614

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	10.5 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de montage profilé chapeau	1.5 Nm
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.45 Nm
Couple de serrage max. montage mural	3 Nm
Poids du produit	331 g
Raccord d'air de pilotage 12/14	M5
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	M7
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé