

# Barrette de raccordement VABM-L1-14S-G14-5

Code article: 566621

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension modulaire                                | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pression de service                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certification                                      | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion       | Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Classe de salle blanche                            | Classe 5 selon ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couple de serrage max. de montage profilé chapeau  | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.65 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Couple de serrage max. montage mural               | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                                   | 241 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raccord pneumatique 1                              | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raccord pneumatique 3                              | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raccord pneumatique 5                              | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau embase de raccordement                    | Alliage d'aluminium corroyé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |