

Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1VL3-LP

Code article: 566724

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Protection contre l'inversion de polarité	bipolaire
Fonctions supplémentaires	Extinction d'arc
Témoin d'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	12 V 24 V
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Degré d'encrassement	3
Température ambiante étendue	-5 - 60 °C
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	17.5 g
Section de raccordement	0.14 mm ²
Raccord électrique	Toron
Longueur de câble	2.5 m
Extrémités de fils	Cosse
Raccordement du câble de protection	non disponible
Mode de fixation	Clip
Couleur du boîtier	noir
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA