

Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1L3-LR

Code article: 566728

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tension de service
Fonctions supplémentaires	Extinction d'arc Réduction du courant de maintien
Témoin d'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Degré d'encrassement	3
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	17.5 g
Section de raccordement	0.14 mm ²
Raccord électrique	Toron
Longueur de câble	2.5 m
Extrémités de fils	Cosse
Raccordement du câble de protection	non disponible
Mode de fixation	Clip
Couleur du boîtier	noir
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA