

# Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1L4-LR

Code article: 566729

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Protection contre l'inversion de polarité         | Pour tension de service                              |
| Fonctions supplémentaires                         | Extinction d'arc<br>Réduction du courant de maintien |
| Témoin d'état du signal                           | LED                                                  |
| Tension de service nominale CC                    | 24 V                                                 |
| Résistance à la tension de choc                   | 0.8 kV                                               |
| Degré d'encrassement                              | 3                                                    |
| Certification                                     | RCM Mark                                             |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)   | Selon directive européenne CEM                       |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour la CEM               |
| Classe de protection anticorrosion CRC            | 0 - Aucun effet de corrosion                         |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Degré de protection                               | IP40                                                 |
| Température ambiante                              | -5 °C...60 °C                                        |
| Position de montage                               | Indifférente                                         |
| Poids du produit                                  | 33.5 g                                               |
| Section de raccordement                           | 0.14 mm <sup>2</sup>                                 |
| Raccord électrique                                | Toron                                                |
| Longueur de câble                                 | 5 m                                                  |
| Extrémités de fils                                | Cosse                                                |
| Raccordement du câble de protection               | non disponible                                       |
| Mode de fixation                                  | Clip                                                 |
| Couleur du boîtier                                | noir                                                 |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                                      |
| Matériau du boîtier                               | PA                                                   |