

Tuyau plastique PUN-U

Code article: 567446

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Matériau du test de résistance au feu	UL94 HB
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-31 °F...140 °F
Couleur	bleu marron Jaune Vert Naturel rouge Noir Argent bleu translucide jaune translucide vert translucide rouge translucide Noir translucide Blanc
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)