

Tuyau plastique PLN-.-U

Code article: 567449

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-22 °F...178 °F
Couleur	bleu marron jaune Vert Naturel rouge Noir Argent Blanc
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE