

Tuyau plastique PEN-3/16-SW-150-CB

Code article: 569882

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur en pouces	3/16
Rayon de courbure important pour le débit	0.075 Feet
Rayon de courbure min.	0.039 Feet
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-22 °F...140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	1.08 oz/ft
Raccord pneumatique	pour raccord enfichable de Ø extérieur de 3/16"
Couleur	Noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE