

Tuyau plastique PLN-1/4-BL-150-CB

Code article: 569915

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur en pouces	1/4
Rayon de courbure important pour le débit	0.105 Feet
Rayon de courbure min.	0.039 Feet
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-22 °F...176 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	1.94 oz/ft
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 1/4"
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE