

Embase de raccordement électrique CAPC-F1-E-M12

Code article: 570042

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interface du bus de terrain	2x connecteur femelle M12, à 5 pôles
Plage de tension de service CC	18 V...30 V
Alimentation électrique max.	4 A
Tension de service nominale CC	24 V
Certification	c UL us - Listed (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	85 g
Longueur de câble	20 m
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA