

Tuyau plastique PAN-MF-8X1-SW

Code article: 570359

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Ø extérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 50 mm |
| Ø intérieur | 6 mm |
| Rayon de courbure min. | 35 mm |
| Conforme à la norme | DIN 73378-PA12-PHL |
| Propriétés du tuyau | compatible avec la chaîne porte-câbles |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -60 °C...100 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0.022 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 8 mm |
| Couleur | Noir |
| Dureté Shore | D 65 +/-3 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tuyau | PA12-P |