

Tuyau plastique PAN-MF-10X1,25-SW

Code article: 570360

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	65 mm
Ø intérieur	7.5 mm
Rayon de courbure min.	45 mm
Conforme à la norme	DIN 73378-PA12-PHL
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-60 °C...100 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.035 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm
Couleur	Noir
Dureté Shore	D 65 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PA12-P