

## Tuyau plastique PAN-MF-12X1,5-SW

Code article: 570361

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ø extérieur                                       | 12 mm                                                                 |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 70 mm                                                                 |
| Ø intérieur                                       | 9 mm                                                                  |
| Rayon de courbure min.                            | 50 mm                                                                 |
| Conforme à la norme                               | DIN 73378-PA12-PHL                                                    |
| Propriétés du tuyau                               | compatible avec la chaîne porte-câbles                                |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Huile minérale          |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Température ambiante                              | -60 °C...100 °C                                                       |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0.051 kg/m                                                            |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 12 mm                       |
| Couleur                                           | Noir                                                                  |
| Dureté Shore                                      | D 65 +/-3                                                             |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                                                       |
| Matériau du tuyau                                 | PA12-P                                                                |