

Union
NPQM-D-Q10-S14-P10
Code article: 570456

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	9 mm
Modèle	forme droite
Taille de fût	10
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Poids du produit	29.5 g
Raccord pneumatique 1	Douille enfichable Ø 14 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	NBR