


# Amortisseur DYSC-4-4-Y1F

Code article: 570506

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Course	4 mm
Amortissement	Auto-ajusté
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	2 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.2 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	1 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Longueur d'amortissement	4 mm
Force d'impact max.	100 N
Energie max. absorbée par course	0.6 J
Energie max. absorbée par heure	5600 J
Energie résiduelle max.	0.006 J
Force de rappel	0.7 N
Force d'insertion min.	6.5 N
Poids du produit	5 g
Plage de masse	1.2 kg
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	acier fortement allié