


Connecteur NECU-FCG40-K

Code article: 570895

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	EN 60603-13
Fréquence de raccordement	50
Sortie de câble	droit
Poids du produit	5 g
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique	Schéma des connexions FC
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	40
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par enclenchement
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Connexion auto-dénudante
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1.5 A
Section nominale du fil	0.13 mm ² AWG26
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau du boîtier	Renforcé de PBT
Matériau des contacts à fiche	Bronze Doré