

Connecteur mâle NECU-S-ECG4-HX-Q3

Code article: 570922

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Fréquence de raccordement	1
Mode de fixation	à encliquetage
Raccord électrique	4 pôles Connecteur mâle droit/borne guillotine Forme carrée
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	3 A
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Diamètre de fil unique	0.07 mm
Diamètre du fil	0.8 mm...1 mm
Section de raccordement	0.14 mm ²
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PBT PC
Matériau des contacts à fiche	Doré
Gaine isolante admissible	PP PVC TPE-E