

Tuyau plastique PAN-M-10X1,25-NT

N° de pièce: 572089

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	65 mm
Diamètre intérieur	7,5 mm
Rayon de courbure min.	45 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 26 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-60 ... 100 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,035 kg/m
Couleur	nature
Dureté Shore	D 65 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	Polyamide 12