


connecteur femelle pour câble NEFU-X22F-M12G4

N° de pièce: 572225
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Poids du produit | 30 g |
| Interface de bus de terrain | Borne de raccordement, M12x1, 4 pôles, codage A |
| Tension de service CC AS-Interface | 26,5 ... 31,6 V |
| Tension de service nominale CC AS-Interface | 26,5 V |
| Degré de protection | IP65 monté selon IEC 60529 |
| Température ambiante | -25 ... 75 °C |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | PA |
| Matériau couvercle | PA |