

# Limitation de débit fixe VMPA-FT-NW0.5-10

FESTO

Code article: 572545



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	Embase
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	9 l/min...12 l/min
Pression de service	-0.9 bar...10 bar
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Diamètre nominal	0.5 mm
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...40 °C
Température du fluide	-5 °C...60 °C
Poids du produit	0.06 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé