

**Union en Y**  
**QBM Y-1/4T-5/32-U**  
Code article: 573074

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Mini                                                           |
| Diamètre nominal                                       | 0.118 in                                                       |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                   |
| Modèle                                                 | Forme en Y                                                     |
| Taille de fût                                          | 10                                                             |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                             |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                               |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-Zone III                                             |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C                                                   |
| Poids du produit                                       | 0.176 oz                                                       |
| Raccord pneumatique 1                                  | Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4 "                             |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur 5/32"                                |
| Température ambiante (Fahrenheit)                      | 32 °F...140 °F                                                 |
| Couleur de la bague de démontage                       | gris                                                           |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                |
| Matériau du boîtier                                    | PBT                                                            |
| Matériau de la bague de démontage                      | POM                                                            |
| Matériau du joint de tuyau                             | NBR                                                            |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                               |