

Adaptateur VAVE-C8-1R1

Code article: 573194

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Témoin d'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Couple de serrage	0.25 Nm
Poids du produit	3.5 g
Raccord électrique	4 pôles/2 pôles M8 / - Connecteur mâle/Connecteur femelle
Raccordement du câble de protection	non disponible
Mode de fixation	Sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts à fiche	Bronze