


Plaque intermédiaire VABF-S4-2-S

Code article: 573200

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	18 mm
Selon la norme	ISO 15407-2
Position de montage	Indifférente
Pression de service	0,3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	203,5 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable Sur embase unitaire
Raccord d'air de pilotage 14	Embbase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 1	Embbase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 4	Embbase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 5	Embbase de 18 mm selon ISO 15407-2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Alliage d'aluminium corroyé