

Barrette de raccordement VABM-L1-10G-G18-20-M-GR

Code article: 573928

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	10.5 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	20
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Poids du produit	873 g
Raccord d'air de pilotage 12/14	M5
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé