

Répartiteur multipôle NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Code article: 574586

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	24 mm
Hauteur	23 mm
Longueur	87 mm
Témoin de fonctionnement	LED verte
Indication d'état	LED jaune
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	58 g
Raccord électrique 1	Connecteur femelle droit, M8, à 3 pôles
Raccord électrique 2	Connecteur mâle droit, M12x1, à 8 pôles
Plage de tension de service CC	10 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	3 A
Charge admissible par emplacement	2 A
Degré de protection	IP68
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Matériau du boîtier	Renforcé de PBT
Couleur du boîtier	Gris
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau des contacts à fiche	Nickelé et doré
Matériau du connecteur femelle	Laiton nickelé