


# Connecteur mâle NECU-S1W9-C2-ACO

Code article: 574588

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	4-40 UNC-2B
Poids du produit	59 g
Interface du bus de terrain	Sub-D, 9 pôles, connecteur femelle
Raccord électrique 1	Connecteur femelle, Sub-D, à 9 pôles
Raccord électrique 2	Borne à vis, blindage possible
Vitesse de transmission	1 Mbit/s
Diamètre de câble autorisé	8 mm 8 mm
Section de raccordement	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	75 % à 25 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Renforcé de PC